

HOLEX
Kratka stezna glava za bušenje oblik A, BT 40, Stezni raspon: 2,5-16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Razred artikla	32K

Opis
Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

- **Tanka izvedba.**
- **Ciljani prijenos rashladnog sredstva na alat s unutarnjim hlađenjem.**
- **Optimalni moment stezanja na alatu.**

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 12000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 50 μm
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje