

**Garant****Kratka stezna glava za bušenje, PSC 63, Stezni raspon: 1-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

- Za desni i lijevi smjer rotacije.
- Pjeskareno.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

**Dio isporuke:**

Uključuje Torx® - stezni ključ.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	93,1 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Stezni raspon	1 - 16 mm
Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarne hlađenje	da

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Maksimalni pritezni moment M <sub>d maks</sub>	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje