

Garant**Kratka stezna glava za bušenje, VDI 30, Stezni raspon: 1-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- **Dovod rashladnog sredstva putem rupe za indeksiranje.**
- **Maksimalni tlak sredstva za hlađenje 50 bar.**
- **Tip GARANT s Torx® steznim ključem za veliku silu stezanja.**

Upotreba:

Na NC tokarilicama i obradnim centrima.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 16 mm
Stezni ključ	TX25
Duljina izboja l_1	90 mm
Vanjski \varnothing glave d_1	50,5 mm
VDI veličina	VDI 30
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI kratka stezna glava

