



## Kratka stezna glava za bušenje oblik A, HSK-A 63, Stezni raspon: 2,5-16mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Razred artikla	32K

### Opis

#### Izvedba:

- Za desni i lijevi smjer rotacije.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Uska konstrukcija.
- Ciljani prijenos rashladnog sredstva do alata s unutarnjim hlađenjem.
- Optimalni momenti stezanjana alatu.

#### Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ** s T drškom.

#### Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

### Tehnički opis

Izvedba	tanko
Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Vanjski Ø D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	104 mm
Prihvata	HSK-A 63
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 50 μm
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje