

**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, HSK-A 100, Stezni raspon: 2,5-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Razred artikla	32K

**Opis****Izvedba:**

- Za desni i lijevi smjer rotacije.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Uska konstrukcija.
- Ciljani prijenos rashladnog sredstva do alata s unutarnjim hlađenjem.
- Optimalni momenti stezanjana alatu.

**Dio isporuke:**

Uključuje **stezni ključ** s T drškom.

**Dodatni pribor:**

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Vanjski Ø D	50 mm
Izvedba	tanko
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	ISO 12164-1

Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 50 μm
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje