

**Ansell****Par rukavica HyFlex® 11-801, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094351 9
GTIN	10076490491816
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

Serija HyFlex®. Svestrane rukavice s prevlakom od nitrilne pjene za precizne i opće radove. Pruža dobru ravnotežu između udobnosti, pokretljivosti i zaštite za ruke. S Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ za smanjenje umaranja ruku. Öko-Tex® Standard 100.

S Nylon-Spandex materijalom i prevlakom koja ne sadrži silikon. Ne sadrži lateks.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Mokro prianjanje	umjereno
Prozračnost	vrlo dobro
Bez DMF-a	ne

Toplinska zaštita	ne postoji
Veličina rukavice	9
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Materijal prevlake	Nitril
Udobnost	vrlo dobro
Uljni hvat	dobro
bez silikona	ne
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3131A
Materijal nosača	Spandex najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Duljina	192 mm
Boja	crna / siva
Težina	20,4 g
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Materijal	Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice

