

HOLEX**Probijač za čelični lim s kugličnim ležajem, Ø pečata (Ø rupe): 47mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	834100 47
GTIN	2050001002600
Razred artikla	86C

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.

S kugličnim ležajevima = za lakše korištenje pomoću ključa. Smanjenim trenjem između probijača i vijka potrebna je manja primjena sile.

Upotreba:

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.

Korištenje:

- uz pomoć **ključa za vijke**.
- uz pomoć **ručne hidraulike** br. 834655 vel. 1.
- uz pomoć **hidraulične ručne pumpe** br. 834700. **Od Ø 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.**

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Napomena:

- Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).**
- Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.**

Tehnički opis

Ø pečata (Ø rupe)	47 mm
na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430	Pg36
Širina ključa tlačnog vijka	30 mm
Ø rupe, unaprijed izbušene	21 mm
Tlačni vijak	M20×1,5×70
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do	2 mm
za debljinu materijala (lim kom. 37)	3 mm
Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.

Pribor

Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 20/70 mm	834060 20/70
Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 20/70 mm	834040 20/70
Probijač oblih rupa na limu bez kugličnog tlačnog ležaja Ø pečata (Ø rupe) 47 mm	834000 47