


**HOLEX****Probijač za čelični lim s kugličnim ležajem, Ø pečata (Ø rupe): 22,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	834100 22,5
GTIN	2050001002563
Razred artikla	86C

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.

**S** kugličnim ležajevima = za lakše korištenje pomoću ključa. Smanjenim trenjem između probijača i vijka potrebna je manja primjena sile.

**Upotreba:**

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.

**Korištenje:**

- uz pomoć **ključa za vijke**.
- uz pomoć **ručne hidraulike** br. 834655 vel. 1.
- uz pomoć **hidraulične ručne pumpe** br. 834700. **Od Ø 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, poliran.

**Napomena:**

- Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).**
- Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.**

## Tehnički opis

Ø rupe, unaprijed izbušene	11 mm
Tlačni vijak	M10×1×45
na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430	Pg16
Širina ključa tlačnog vijka	17 mm
Ø pečata (Ø rupe)	22,5 mm
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do	1,25 mm
za debljinu materijala (lim kom. 37)	1,75 mm
Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.

## Pribor

Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 10/45 mm	834040 10/45
Probijač oblih rupa na limu bez kugličnog tlačnog ležaja Ø pečata (Ø rupe) 22,5 mm	834000 22,5
Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 10/55 mm	834060 10/55