

**Stolna kolica s 2 police, tip: 2400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919860 2400
GTIN	4017976024004
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od iverice s dekorativnom pločom bukve.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Težina	37 kg
Ø kotača	160 mm
Visina donje nosive površine	228 mm
Tip	2400
Dubina površine za utovar	500 mm

Širina nosive površine	850 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Materijal kotača	TPE
maksimalna nosivost	500 kg
Dubina	509 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina	860 mm
Visina gornje nosive površine	860 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
širina	1047 mm
Standard	EN 1757-3
Vrsta proizvoda	Transportna kolica