

**Stolna kolica s 2 police, tip: 2401****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919860 2401
GTIN	4017976024011
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od iverice s dekorativnom pločom bukve.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Nosivost nosive površine gore	200 kg
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	600 mm
Širina nosive površine	1000 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2

širina	1197 mm
Visina gornje nosive površine	900 mm
Visina	900 mm
Materijal kotača	TPE
Ø kotača	200 mm
Tip	2401
Težina	44 kg
Visina donje nosive površine	270 mm
Dubina	609 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Vrsta proizvoda	Transportna kolica