

**Stolna kolica s 2 police, tip: 4840****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919870 4840
GTIN	4017976348407
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija, **kade nepropusne na ulje.**
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima. Gornja **kada nepropusna za ulje** s povišenim rubom visine **150 mm**.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Tip	4840
Materijal kotača	TPE
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2

Širina	1021 mm
Visina donje nosive površine	207 mm
Visina gornje nosive površine	829 mm
Širina nosive površine	850 mm
maksimalna nosivost	400 kg
Težina	42 kg
Ø kotača	160 mm
Visina	880 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	500 mm
Dubina	500 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica