

HOLEX**Ručni razvrtač H7, nazivni Ø DC: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	160150 15
GTIN	4045197937292
Razred artikla	120

Opis**Izvedba:**

S **lijevom spiralom** 7 – 8° i dugačkim uvodnim konusnim početkom od preko 1/5 duljine oštrice. Parni broj zubaca s nejednakom raspodjelom za precizne cilindrične rupe bez vidljivih tragova obrade. Cilindrična površina za brušenje koja se nalazi u ravnini rezanja zaglađuje rupu i služi kao vodilica za razvrtač.

Upotreba:

Za prolazne rupe (nije za slijepe rupe). Dobar i za prekinute rupe.

Napomena:

Ručni razvrtači **završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama** mogu se naručiti pod br. **160200**.

Za odgovarajući alat za ureznike pogledajte br. 148350; 148200; 148410 i produžetke br.149400.

Tehnički opis

Duljina rezne oštrice L_s	81 mm
Nazivni Ø D_c	15 mm
Broj oštrica Z	8
Ukupna duljina L	163 mm
Kvadratna drška □	11,2 mm
Duljina izboja L_1	101 mm
Tolerancija	H7
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 206 B

Kut spirale	7-8 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		