

**Sklopiva kolica, tip: KW11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Čelični okvir sa sklopivom ručkom, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom).
Polica od iverice. Kotačići od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Težina	24 kg
visina, sklopljeno	315 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
širina, sklopljeno	995 mm

Visina nosive površine	230 mm
Ø kotača	160 mm
maksimalna nosivost	250 kg
dubina, sklopljeno	620 mm
Tip	KW11
Širina nosive površine	900 mm
Materijal kotača	TPE
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	600 mm
Vrsta proizvoda	Zaklopna kolica