

HOLEX**Ručni razvrtač H7, nazivni Ø DC: 24mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 160150 24 |
| GTIN | 4045197937353 |
| Razred artikla | 120 |

Opis**Izvedba:**

S **lijevom spiralom** 7 – 8° i dugačkim uvodnim konusnim početkom od preko 1/5 duljine oštrice. Parni broj zubaca s nejednakom raspodjelom za precizne cilindrične rupe bez vidljivih tragova obrade. Cilindrična površina za brušenje koja se nalazi u ravnini rezanja zaglađuje rupu i služi kao vodilica za razvrtač.

Upotreba:

Za prolazne rupe (nije za slijepe rupe). Dobar i za prekinute rupe.

Napomena:

Ručni razvrtači **završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama** mogu se naručiti pod **br. 160200**.

Za odgovarajući alat za ureznike pogledajte br. 148350; 148200; 148410 i produžetke br.149400.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Duljina rezne oštrice L _s | 115 mm |
| Kvadratna drška □ | 20 mm |
| Nazivni Ø D _c | 24 mm |
| Ukupna duljina L | 231 mm |
| Broj oštrica Z | 8 |
| Duljina izboja L ₁ | 140 mm |
| Tolerancija | H7 |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 206 B |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Kut spirale | 7-8 stupanj |
| Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ulje | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |