

**Stolna kolica s 2 police, tip: 2402****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919860 2402
GTIN	4017976024028
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od iverice s dekorativnom pločom bukve.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Ø kotača	200 mm
Širina nosive površine	1000 mm
Visina	900 mm
Standard	EN 1757-3
Visina donje nosive površine	270 mm

Visina gornje nosive površine	900 mm
Materijal kotača	TPE
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Dubina	709 mm
širina	1197 mm
Tip	2402
Dubina površine za utovar	700 mm
Težina	49 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
maksimalna nosivost	600 kg
Vrsta proizvoda	Transportna kolica