

**Stolna kolica s 2 police, tip: 4842****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919870 4842
GTIN	4017976348421
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija, **kade nepropusne na ulje.**
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima. Gornja **kada nepropusna za ulje** s povišenim rubom visine **150 mm**.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Tip	4842
Materijal kotača	TPE

Težina	52 kg
Širina nosive površine	1000 mm
Visina donje nosive površine	248 mm
Visina gornje nosive površine	870 mm
Ø kotača	200 mm
širina	1171 mm
Visina	1020 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
maksimalna nosivost	400 kg
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	700 mm
Dubina	700 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica