

**HOLEX****Probijač za čelični lim s kugličnim ležajem, Ø pečata (Ø rupe): 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	834100 32
GTIN	2050000992803
Razred artikla	86C

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.

**S** kugličnim ležajevima = za lakše korištenje pomoću ključa. Smanjenim trenjem između probijača i vijka potrebna je manja primjena sile.

**Upotreba:**

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturene ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.

**Korištenje:**

- uz pomoć **ključa za vijke**.
- uz pomoć **ručne hidraulike** br. 834655 vel. 1.
- uz pomoć **hidraulične ručne pumpe** br. 834700. **Od Ø 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, poliran.

**Napomena:**

- Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).**
- Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.**

## Tehnički opis

Tlačni vijak	M10×1×55
za debljinu materijala (lim kom. 37)	1,75 mm
Ø pečata (Ø rupe)	32 mm
Ø rupe, unaprijed izbušene	11 mm
Širina ključa tlačnog vijka	17 mm
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do	1,25 mm
Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.

## Pribor

Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 10/55 mm	834060 10/55
Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 10/55 mm	834040 10/55
Probijač oblih rupa na limu bez kugličnog tlačnog ležaja Ø pečata (Ø rupe) 32 mm	834000 32