

**Stolna kolica s 2 police, tip: 2740****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919820 2740
GTIN	4017976027401
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od iverice s dekorativnom pločom bukve, povišeni rubovi visine 12 mm.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića Ø 125 mm (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Dubina površine za utovar	500 mm
Tip	2740
Standard	EN 1757-3
Visina gornje nosive površine	820 mm

Ø kotača	125 mm
Visina donje nosive površine	200 mm
Nosivost nosive površine gore	80 kg
Težina	28 kg
Širina nosive površine	850 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina	511 mm
Visina	1040 mm
širina	985 mm
maksimalna nosivost	300 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Vrsta proizvoda	Transportna kolica