

**HOLEX****Distantni probijač za čelični lim s kugličnim ležajem, Ø pečata (Ø rupe):  
40,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	834160 40,5
GTIN	2050000995644
Razred artikla	86C

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.

**S** kugličnim ležajevima i **posebnim oblikom probijača**, koji usitnjava otpadni materijal na tri dijela. Zahval. tome nema problema kod odstranjivanja otpadnog materijala iz matrice.

**Upotreba:**

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.

**Korištenje:**

- uz pomoć **ključa za vijke**.
- uz pomoć **ručne hidraulike** br. 834655 vel. 1.
- uz pomoć **hidraulične ručne pumpe** br. 834700. **Od Ø 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, poliran.

**Napomena:**

- Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).**
- Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.**

## Tehnički opis

za metrički navoj prema DIN EN 60423	M40×1,5
Ø rupe, unaprijed izbušene	17 mm
Ø pečata (Ø rupe)	40,5 mm
za debljinu materijala (lim kom. 37)	2,5 mm
Tlačni vijak	M16×1,5×70
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do	1,75 mm
Širina ključa tlačnog vijka	24 mm
Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.

## Pribor

Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 16/70 mm	834060 16/70
Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 16/70 mm	834040 16/70