

**Stolna kolica s 2 police, tip: 2742****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919820 2742
GTIN	4017976021300
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od iverice s dekorativnom pločom bukve, povišeni rubovi visine 12 mm.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića Ø 125 mm (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Visina donje nosive površine	200 mm
Visina gornje nosive površine	820 mm
Standard	EN 1757-3
Nosivost nosive površine gore	80 kg

maksimalna nosivost	300 kg
Ø kotača	125 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Težina	36 kg
Tip	2742
Dubina	611 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Materijal kotača	TPE
Dubina površine za utovar	600 mm
Širina nosive površine	1000 mm
Visina	1040 mm
širina	1135 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica