

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Stolna kolica s 3 police, tip: 4830****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919875 4830
GTIN	4017976048307
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima. <br> **Kade nepropusne na ulje**, visina povišenih rubova **40 mm**, 3 police.

**Standard:****EN 1757-3****Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Tip	4830
Materijal kotača	TPE
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina donje nosive površine	207 mm

širina	1021 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Visina gornje nosive površine	829 mm
maksimalna nosivost	400 kg
Nosivost nosive površine na sredini	200 kg
Visina	870 mm
Težina	46 kg
Ø kotača	160 mm
Širina nosive površine	850 mm
Visina srednje nosive površine	519 mm
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	500 mm
Dubina	500 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica