



Transportna kolica, tip: KF2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Zavareni okvir od čelične cijevi, platforme od iverice.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od TPE gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Ø kotača	125 mm
Visina	860 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Materijal kotača	TPE

Širina nosive površine	600 mm
Težina	11 kg
širina	890 mm
Nosivost	250 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Standard	EN 1757-3
Visina donje nosive površine	195 mm
Tip	KF2
Dubina površine za utovar	500 mm
Dubina	500 mm
Vrsta proizvoda	Zahvatno tiskalo