



## Univerzalni držač alata s glavom s 3 čeljusti



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 836435        |
| GTIN           | 7290003243815 |
| Razred artikla | 83G           |

### Opis

**Izvedba:**

Univerzalni držač alata s glavom s 3 čeljusti. Čvrste i kaljene stezne čeljusti (58 HRC), ugodan rad i prijenos visokih okretnih momenata zahvaljujući alum. ručki otpornoj na udarce s protukliznom prevlakom drške.

**Prednost:**

Zahvaljujući glavi s 3 čeljusti prihvat različitih geometrija (npr. trobridni odnosno šesterobridni, obli alati).

**Upotreba:**

Brzo i sigurno stezanje najrazličitijih alata kao npr. upuštača, strugala, turpije i dr.

Ø steznog područja: 0,5 - 8 mm

Težina: 165 g

### Tehnički opis

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ø steznog područja | 0,5 - 8 mm |
| Težina             | 165 g      |
| Vrsta proizvoda    | držač      |

### Pribor

|  |        |
|--|--------|
| Rezervni ravni šiljak (80×4,2 mm)Alatni čelik  | 836410 |
| Ravna zamjenska oštrica (50×3,2 mm)Tvrđi metal | 836420 |

Ravna zamjenska oštrica (75×3,2 mm)HSS

836425