

HOLEX**Distantni probijač za čelični lim s kugličnim ležajem, Ø pečata (Ø rupe):
50,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	834160 50,5
GTIN	2050000995668
Razred artikla	86C

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.

S kugličnim ležajevima i **posebnim oblikom probijača**, koji usitnjava otpadni materijal na tri dijela. Zahval. tome nema problema kod odstranjivanja otpadnog materijala iz matrice.

Upotreba:

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.

Korištenje:

- uz pomoć **ključa za vijke**.
- uz pomoć **ručne hidraulike** br. 834655 vel. 1.
- uz pomoć **hidraulične ručne pumpe** br. 834700. **Od Ø 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.**

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Napomena:

- Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).**
- Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.**

Tehnički opis

za metrički navoj prema DIN EN 60423	M50×1,5
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do	2 mm
Ø rupe, unaprijed izbušene	21 mm
Ø pečata (Ø rupe)	50,5 mm
Tlačni vijak	M 20×1,5×70
za debljinu materijala (lim kom. 37)	3 mm
Širina ključa tlačnog vijka	30 mm
Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.

Pribor

Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 20/70 mm	834040 20/70
Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 20/70 mm	834060 20/70