

**Stolna kolica s 2 police do 1.200 kg, tip: 12405****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919865 12405
GTIN	4017976124056
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od šperploče s protukliznom površinom. <br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom), visokokvalitan i elastični tvrdi gumeni kotači (200×50 mm) plavozelene boje, ne ostavljaju tragove, s kugličnim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Lakiranje:**Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Širina nosive površine	1600 mm
Dubina površine za utovar	800 mm
Visina donje nosive površine	283 mm
širina	1810 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2

Materijal kotača	Elastična puna guma
Težina	100 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina	925 mm
Visina gornje nosive površine	925 mm
Tip	12405
Standard	EN 1757-3
Ø kotača	200 mm
Dubina	800 mm
maksimalna nosivost	1200 kg
Nosivost nosive površine gore	500 kg
Vrsta proizvoda	Transportna kolica