

fetra[®]
....**Stolna kolica s 3 police, tip: 4832****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919875 4832
GTIN	4017976048321
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.
Kade nepropusne na ulje, visina povišenih rubova **40 mm**, 3 police.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Tip	4832
Materijal kotača	TPE
Visina srednje nosive površine	560 mm

Nosivost nosive površine gore	200 kg
maksimalna nosivost	400 kg
Nosivost nosive površine na sredini	200 kg
Širina nosive površine	1000 mm
Težina	61 kg
širina	1171 mm
Visina	910 mm
Visina donje nosive površine	248 mm
Ø kotača	200 mm
Visina gornje nosive površine	870 mm
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	700 mm
Dubina	700 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica