

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Transportna kolica, tip: KF33****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavareni okvir od čelične cijevi, platforme od iverice.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od TPE gume s kugličnim ležajevima.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

širina	860 mm
Visina	875 mm
Težina	19 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina donje nosive površine	195 mm
Materijal kotača	TPE
Visina gornje nosive površine	770 mm
Tip	KF33
Ø kotača	125 mm
Širina nosive površine	600 mm
Nosivost	250 kg
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	450 mm
Dubina	450 mm
Nosivost nosive površine gore	100 kg
Vrsta proizvoda	Zahvatno tiskalo