



Kolica s rešetkom s 5 polica, tip: 5392



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919882 5392
GTIN	4017976013176
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Kutna čelična konstrukcija s cijevastom ručkom koja služi za pomicanje kolica. Završne stijenke, 1 uzdužna stijenka i krov s mrežastom rešetkom 40×40×4 mm, potpuno zavarene. Zatvaranje s okretnom ručkom i bravom s cilindrom. 1 fiksna polica i 4 police za umetanje od iverice s dekorativnom pločom bukve. Police za umetanje podesive u rasteru od 100 mm. Najniža polica za umetanje nije podesiva. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima. TOTALSTOP – centralni sustav kočnja na zakretnim kotačićima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Standard	EN 1757-3
Visina nosive površine 5	1482 mm
Pomična ručica	da

Visina	1792 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Težina	144 kg
Nosivost po polici	90 kg
širina	1170 mm
Tip	5392
Širina nosive površine	1000 mm
Visina nosive površine 1	292 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Materijal kotača	TPE
Materijal police	Sendvič ploče s dekorativnom površinom od bukve
Ø kotača	200 mm
Visina nosive površine 4	1182 mm
Nosivost ukupno	750 kg
Visina nosive površine 2	582 mm
Visina nosive površine 3	882 mm
Dubina	745 mm
Dubina površine za utovar	680 mm
Podšavanje visine u rasteru	100
Vrsta proizvoda	Kolica s rešetkom