

HOLEX**Distantni probijač za čelični lim s kugličnim ležajem, Ø pečata (Ø rupe):
25,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	834160 25,5
GTIN	2050000995606
Razred artikla	86C

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.

S kugličnim ležajevima i **posebnim oblikom probijača**, koji usitnjava otpadni materijal na tri dijela. Zahval. tome nema problema kod odstranjivanja otpadnog materijala iz matrice.

Upotreba:

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.

Korištenje:

- uz pomoć **ključa za vijke**.
- uz pomoć **ručne hidraulike** br. 834655 vel. 1.
- uz pomoć **hidraulične ručne pumpe** br. 834700. **Od Ø 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.**

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Napomena:

- Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).**
- Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.**

Tehnički opis

Ø pečata (Ø rupe)	25,5 mm
Širina ključa tlačnog vijka	17 mm
za metrički navoj prema DIN EN 60423	M25×1,5
Ø rupe, unaprijed izbušene	11 mm
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do	1,25 mm
Tlačni vijak	M10×1×45
za debljinu materijala (lim kom. 37)	1,75 mm
Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.

Pribor

Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 10/45 mm	834040 10/45
---	--------------