

**Stolna kolica s 2 police do 1.200 kg, tip: 12406****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919865 12406
GTIN	4017976124063
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od šperploče s protukliznom površinom.
 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom), visokokvalitan i elastični tvrdi gumeni kotači (200×50 mm) plavozelene boje, ne ostavljaju tragove, s kugličnim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Visina gornje nosive površine	925 mm
širina	2210 mm
Dubina	800 mm
Ø kotača	200 mm
Standard	EN 1757-3

Nosivost nosive površine gore	500 kg
Tip	12406
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Širina nosive površine	2000 mm
Materijal kotača	Elastična puna guma
Visina	925 mm
Dubina površine za utovar	800 mm
maksimalna nosivost	1200 kg
Visina donje nosive površine	283 mm
Težina	156 kg
Vrsta proizvoda	Transportna kolica