

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Mrežasta kolica, tip: 1550****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919877 1550
GTIN	4017976015507
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Kolica s četiri mrežaste stijenke i jednom **uklonjivom uzdužnom** stijenkom. Polica od iverice s dekorativnom pločom bukve, zavarena čelična konstrukcija, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Lakiranje:**Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Tip	1550
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina nosive površine	228 mm
Materijal kotača	TPE

Ø kotača	160 mm
maksimalna nosivost	500 kg
Težina	35 kg
Visina	948 mm
širina	1030 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Širina nosive površine	850 mm
Dubina površine za utovar	500 mm
Dubina	509 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s četiri stijenke