

Garnitura probijača za čelični lim „metrični“ 12,5 – 63,5 mm u limenom koferu



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	834550
GTIN	2050001002846
Razred artikla	86C

Opis

Dio isporuke:

Po 1 probijač i matrica (kao probijač za čelični lim br. 834000) za \varnothing rupa 12,5 (M12 \times 1,5); 16,5 (M16 \times 1,5); 20,5 (M20 \times 1,5); 25,5 (M25 \times 1,5); 32,5 (M32 \times 1,5); 40,5 (M40 \times 1,5); 50,5 (M50 \times 1,5); 63,5 (M63 \times 1,5).
1 povlačni vijak (br. 834040 vel. 16/70).

4 vijka s kugličnim ležajima (br. 834060 vel. 10/55; 16/70; 20/90 i br. 834040 vel. 6/30 s kugličnim ležajima).

1 stupnjevano svrdlo slično br. 118320 (= \varnothing 7 – 21 mm).

1 limeni kovčeg s dimenzijama 335 \times 230 \times 55 mm.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.
-----------------	-----------------------

Pribor

Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim \varnothing navoja / duljina 10/55 mm	834060 10/55
	834000 63,5

Probijač oblih rupa na limu bez kugličnog tlačnog ležaja Ø pečata (Ø rupe) 63,5 mm

Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 20/90 mm

834060 20/90

Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 16/70 mm

834060 16/70

Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 6/30 mm

834040 6/30

Probijač oblih rupa na limu bez kugličnog tlačnog ležaja Ø pečata (Ø rupe) 12,5 mm

834000 12,5

Probijač oblih rupa na limu bez kugličnog tlačnog ležaja Ø pečata (Ø rupe) 25,5 mm

834000 25,5

Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 16/70 mm

834040 16/70