



LED džepna svjetiljka s akumulatorom, tip: MAGPEN3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081517 MAGPEN3
GTIN	5708997351161
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

LED akumulatorska radna svjetiljka s visokoučinkovitim LED diodama za veliki intenzitet svjetla i rasklopnim, rotacijskim kukama za vješanje i snažnim magnetom. Mogućnost kontinuiranog prigušenja.

Snažna, univerzalna LED **baterijska** svjetiljka s bočnim glavnim svjetlom i reflektorom na glavi svjetiljke. S ugrađenim magnetom i kvačicom za džep.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	MAG PEN3
Napon baterije	3,7 V
Trajanje osvjetljenja	2 - 20 h
ATEX zona	nema

Jakost svjetlosti	15 - 150 lm
Težina	98 g
Kapacitet baterije	0,75 Ah
IP-klasa zaštite	IP 20
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna duljina	174 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

USB punjač tip CABLE	081512 CABLE
----------------------	--------------