



Kolica s rešetkom s 5 polica, tip: 5393



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919882 5393
GTIN	4017976019178
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Kutna čelična konstrukcija s cijevastom ručkom koja služi za pomicanje kolica. Završne stijenke, 1 uzdužna stijenka i krov s mrežastom rešetkom 40×40×4 mm, potpuno zavarene. Zatvaranje s okretnom ručkom i bravom s cilindrom. 1 fiksna polica i 4 police za umetanje od iverice s dekorativnom pločom bukve. Police za umetanje podesive u rasteru od 100 mm. Najniža polica za umetanje nije podesiva. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima. TOTALSTOP – centralni sustav kočnja na zakretnim kotačićima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Širina nosive površine	1200 mm
Nosivost ukupno	750 kg
Visina nosive površine 2	582 mm

Materijal police	Sendvič ploče s dekorativnom površinom od bukve
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina	1792 mm
širina	1370 mm
Visina nosive površine 1	292 mm
Visina nosive površine 5	1482 mm
Materijal kotača	TPE
Nosivost po polici	90 kg
Pomična ručica	da
Visina nosive površine 3	882 mm
Standard	EN 1757-3
Težina	175 kg
Ø kotača	200 mm
Tip	5393
Visina nosive površine 4	1182 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Dubina	845 mm
Dubina površine za utovar	780 mm
Podешavanje visine u rasteru	100
Vrsta proizvoda	Kolica s rešetkom