

**Stolna kolica s 2 police, tip: 2496B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.
Police od čeličnog lima, u ravni s okvirom.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Standard	EN 1757-3
Težina	42 kg
Materijal kotača	TPE
maksimalna nosivost	500 kg

Visina gornje nosive površine	860 mm
Dubina	609 mm
Tip	2496B
Visina	860 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
širina	737 mm
Dubina površine za utovar	600 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Širina nosive površine	600 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina donje nosive površine	228 mm
Ø kotača	160 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica