

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Stolna kolica s 3 police, tip: 2750****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919840 2750
GTIN	4017976027500
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od iverice s dekorativnom pločom bukve, povišeni rubovi visine 12 mm.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića Ø 125 mm (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Lakiranje:**Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Standard	EN 1757-3
Visina donje nosive površine	200 mm
Visina	1040 mm
maksimalna nosivost	300 kg

Visina gornje nosive površine	820 mm
Materijal kotača	TPE
Dubina površine za utovar	500 mm
Širina nosive površine	850 mm
Visina srednje nosive površine	510 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
širina	985 mm
Dubina	511 mm
Tip	2750
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Ø kotača	125 mm
Težina	35 kg
Nosivost nosive površine gore	80 kg
Nosivost nosive površine na sredini	80 kg
Vrsta proizvoda	Transportna kolica