

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Mrežasta kolica, tip: 1551****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919877 1551
GTIN	4017976015514
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Kolica s četiri mrežaste stijenke i jednom **uklonjivom uzdužnom** stijenkom. Polica od iverice s dekorativnom pločom bukve, zavarena čelična konstrukcija, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Lakiranje:**Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Tip	1551
širina	1180 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Težina	40 kg

Širina nosive površine	1000 mm
Visina	990 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Visina nosive površine	270 mm
Ø kotača	200 mm
Materijal kotača	TPE
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina površine za utovar	600 mm
Dubina	609 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s četiri stijenke