

**Sklopiva kolica, tip: 3100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919808 3100
GTIN	4017976031002
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Čelični okvir sa sklopivom ručkom, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom).

Polica od perforiranog čeličnog lima s naljepljenim protukliznim slojem. Kotačići od tvrde gume.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

visina, sklopljeno	240 mm
Težina	12,5 kg
Visina nosive površine	150 mm
Tip	3100

Ø kotača	100 mm
dubina, sklopljeno	495 mm
maksimalna nosivost	150 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
širina, sklopljeno	760 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Širina nosive površine	740 mm
Materijal kotača	Puna guma
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	480 mm
Vrsta proizvoda	Zaklopna kolica