

**Stolna kolica s 3 police, tip: 2752****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919840 2752
GTIN	4017976021317
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od iverice s dekorativnom pločom bukve, povišeni rubovi visine 12 mm.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića Ø 125 mm (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Nosivost nosive površine na sredini	80 kg
Ø kotača	125 mm
Materijal kotača	TPE
Standard	EN 1757-3

Širina nosive površine	1000 mm
Nosivost nosive površine gore	80 kg
Dubina	611 mm
Dubina površine za utovar	600 mm
Težina	49 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina donje nosive površine	200 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina gornje nosive površine	820 mm
Visina	1040 mm
širina	1135 mm
Tip	2752
maksimalna nosivost	300 kg
Visina srednje nosive površine	510 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica