

**Stolna kolica s 2 police, tip: 2400B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.<br>Police od čeličnog lima, u ravnini s okvirom.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Materijal kotača	TPE
Dubina površine za utovar	500 mm
širina	1047 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Ø kotača	160 mm

Standard	EN 1757-3
Tip	2400B
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina gornje nosive površine	860 mm
maksimalna nosivost	500 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina	509 mm
Težina	45 kg
Visina	860 mm
Visina donje nosive površine	228 mm
Širina nosive površine	850 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica