

fetra[®]
....**Mrežasta kolica, tip: 1552****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919877 1552
GTIN	4017976015521
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Kolica s četiri mrežaste stijenke i jednom **uklonjivom uzdužnom** stijenkom. Polica od iverice s dekorativnom pločom bukve, zavarena čelična konstrukcija, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Ø kotača	200 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Tip	1552

širina	1180 mm
Materijal kotača	TPE
Visina nosive površine	270 mm
Širina nosive površine	1000 mm
Visina	990 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Težina	45 kg
Dubina površine za utovar	700 mm
Dubina	709 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s četiri stijenke