

**Sklopiva kolica, tip: 3101****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919808 3101
GTIN	4017976031019
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Čelični okvir sa sklopivom ručkom, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom).

Polica od perforiranog čeličnog lima s naljepljenim protukliznim slojem. Kotačići od tvrde gume.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Ø kotača	125 mm
dubina, sklopljeno	630 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2

širina, sklopljeno	920 mm
Težina	18,5 kg
Tip	3101
maksimalna nosivost	250 kg
visina, sklopljeno	275 mm
Visina nosive površine	185 mm
Širina nosive površine	910 mm
Materijal kotača	Puna guma
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	610 mm
Vrsta proizvoda	Zaklopna kolica