

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 8/09mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260707 8/09 |
| GTIN | 4045197937476 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Veličina pločice | 9 mm |
| Ukupna duljina L | 60 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SC.. 09T3.. |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 23 |
| Funkcionalna širina L ₄ | 13,25 mm |
| Duljina glave L ₁ | 21 mm |
| Veličina drške | 8 mm |
| ISO kod držača | SSSCR/L 0808D09 |
| Standard | Tvornička norma |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500