

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 10/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	14,25 mm
Veličina drške	10 mm
Ukupna duljina L	70 mm
ISO kod držača	SSSCR/L 1010E09
Duljina glave L ₁	21 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 23
Veličina pločice	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500