

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 8/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260706 8/09
GTIN	4045197937452
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Ukupna duljina L	60 mm
Veličina pločice	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 23
ISO kod držača	SSSCR/L 0808D09
Duljina glave L ₁	21 mm
Funkcionalna širina L ₄	13,25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500