

HOLEX**Distantni probijač za čelični lim s kugličnim ležajem, Ø pečata (Ø rupe): 32mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 834160 32 |
| GTIN | 2050001756480 |
| Razred artikla | 86C |

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.

S kugličnim ležajevima i **posebnim oblikom probijača**, koji usitnjava otpadni materijal na tri dijela. Zahval. tome nema problema kod odstranjivanja otpadnog materijala iz matrice.

Upotreba:

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturene ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.

Korištenje:

- uz pomoć **ključa za vijke**.
- uz pomoć **ručne hidraulike** br. 834655 vel. 1.
- uz pomoć **hidraulične ručne pumpe** br. 834700. **Od Ø 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.**

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Napomena:

- Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).**
- Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.**

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| za debljinu materijala (lim kom. 37) | 1,75 mm |
| Širina ključa tlačnog vijka | 17 mm |
| Ø rupe, unaprijed izbušene | 11 mm |
| za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do | 1,25 mm |
| Tlačni vijak | M10×1×55 |
| Ø pečata (Ø rupe) | 32 mm |
| Vrsta proizvoda | Alat za bušenje rupa. |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 10/55 mm | 834040 10/55 |
| Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 10/55 mm | 834060 10/55 |