

**Stolna kolica s 2 police, tip: 2401B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.<br>Police od čeličnog lima, u ravnini s okvirom.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Dubina površine za utovar	600 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina gornje nosive površine	900 mm
Materijal kotača	TPE
Širina nosive površine	1000 mm

Dubina	609 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
maksimalna nosivost	600 kg
Visina	900 mm
Standard	EN 1757-3
širina	1197 mm
Tip	2401B
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina donje nosive površine	270 mm
Težina	56 kg
Ø kotača	200 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica