

fetra[®]
....**Mrežasta kolica, tip: 1553****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919877 1553
GTIN	4017976015538
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Kolica s četiri mrežaste stijenke i jednom **uklonjivom uzdužnom** stijenkom. Polica od iverice s dekorativnom pločom bukve, zavarena čelična konstrukcija, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Visina	990 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Tip	1553
Ø kotača	200 mm

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Materijal kotača	TPE
Težina	53 kg
Širina nosive površine	1200 mm
Visina nosive površine	270 mm
širina	1380 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Dubina površine za utovar	800 mm
Dubina	809 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s četiri stijenke