

**Sklopiva kolica, tip: KW1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Čelični okvir sa sklopivom ručkom, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom).
Polica od iverice. Kotačići od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

širina, sklopljeno	815 mm
Tip	KW1
visina, sklopljeno	285 mm
Visina nosive površine	205 mm
maksimalna nosivost	250 kg

Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
dubina, sklopljeno	470 mm
Težina	15 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Ø kotača	125 mm
Širina nosive površine	720 mm
Materijal kotača	TPE
Standard	EN 1757-3
Dubina površine za utovar	450 mm
Vrsta proizvoda	Zaklopna kolica