

**Stolna kolica s 2 police do 1.200 kg, tip: 12402****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919865 12402
GTIN	4017976124025
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od šperploče s protukliznom površinom. <br> 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom), visokokvalitan i elastični tvrdi gumeni kotači (200×50 mm) plavozelene boje, ne ostavljaju tragove, s kugličnim ležajevima.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Visina gornje nosive površine	925 mm
Dubina površine za utovar	700 mm
Dubina	700 mm
Tip	12402
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2

maksimalna nosivost	1200 kg
Nosivost nosive površine gore	500 kg
Ø kotača	200 mm
Širina nosive površine	1000 mm
Visina donje nosive površine	283 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina	925 mm
Standard	EN 1757-3
širina	1210 mm
Težina	67 kg
Materijal kotača	Elastična puna guma
Vrsta proizvoda	Transportna kolica